

**Nástavec KOMET® pro jemné vyvrtávání M302, Typ: 30****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	238310 30
GTIN	4047109082373
Třída artiklu	24J

Popis**Provedení:**

K tomu je vhodné: č. 268880 BK6425, 268881 BK6425, 268881 BK8425, 268887 P25M, 268887 BK8425 a 268887 K10.

Upozornění:

Použití s vhodnou jemnou stavěcí hlavou B301. Vhodné vyměnitelné břitové destičky W30 levé a W30/W57 v neutrálním provedení.

Technický popis

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239653 8IP3
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TO.X 0902..
Vhodné pro jemnou nastavovací hlavici č. 238301	47; 56
Hrubé přestavení S	5 mm
VnějšíØ D ₁	16 mm
Užitná délka L ₁	45 mm
Druh produktu	Vyvrtávací nástroj

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil
Torx Plus® 8IP

674252 8IP

Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 8IP3

239653 8IP3

Čepel 8 mm, s magnetem 1/4palcovým upínáním bitů
Celková délka 50 mm

659874 50