


Garant**DNGA 150608, KB7205, Rozsah použití: HART**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	255720 HART
GTIN	4045197511492
Třída artiklu	21H

Popis

Provedení:

Vysoce kvalitní keramický řezný materiál, odolný vůči vysokým teplotám pro spolehlivé použití u nesnadno obrobitelných a tvrdých materiálů.

KB 7205: Povlakovaná keramika z oxidu hlinitého a karbidu titanu pro obrábění tvrdých materiálů do 68 HRC.

Typ: KB7205

Provedení řezných hran: 0,2 mm×25°

Hloubka řezu a_p : 0,1 - 0,9 mm

Posuv f : 0,05 - 0,15 mm/ot,

Technický popis

Rohový rádius	0,8 mm
Provedení řezných hran	0,2 mm×25°
Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu a_p	0,1 - 0,9 mm

Rozsah použití	HART
Posuv f	0,05 - 0,15 mm/ot,
Typ	KB7205
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	Keramika
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNGA 150608
Počet výměn/řezání	4
Atribut názvu produktu	KB7205
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 55 HRC	vhodný	250 m/min	H
Ocel < 60 HRC	vhodný	210 m/min	H
Ocel < 67 HRC	vhodný	180 m/min	H
GG(G)	omezené použití	250 m/min	K
kontinuální	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		