

Textilní lepicí páska Odolávající UV záření, transparentní, Šířka×délka (mm×m): 48X20**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	083618 48X20
GTIN	4063565106507
Třída artiklu	08M

Popis**Provedení:**

Páska tesa® Ultra Power Clear byla navržena pro použití ve vnitřním i venkovním prostředí. Díky vysoké odolnosti vůči UV záření a teplotám ji můžete používat i v extrémních povětrnostních podmínkách a teplotách od -10 °C do +90 °C. Transparentní servisní páska je ideální nejen pro outdoorové aktivity, svou praktičností ale samozřejmě prokáže i v domácnosti jako pomocník pro (dočasné) opravy.

Upozornění:

Uvedená minimální trvanlivost tesa® výrobků se vztahuje na dodržování uvedených směrnic skladování.

Technický popis

Délka	20 m
Šířka	48 mm
Pevnost v tahu	3,5 N/mm
Označení výrobce	4665

Odolávající teplotě do	-10 - 90 °C
Skladovací teplota	15 - 35 °C
Přilnavost z oceli	0,9 N/mm
Lepicí hmota	Syntetický kaučuk
Druh lepicí pásky	jednostranná,
Barva	transparentní
Sklad, vlhkost	50 - 70 %
Materiál nosiče	Film PE
Jemnost tkaniny	30 mesh
Roztažnost	27 %
Liner k dispozici	ne
Tloušťka	0,17 mm
Atribut názvu produktu	transparentní
Druh produktu	Lepicí páska