

**Jemná stavěcí hlava KOMET® B301, Ø Dmin.: 93mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	238301 93
GTIN	4047109005747
Třída artiklu	24B

**Popis****Provedení:****S napojením ABS® B301 a pro upínání nástavců pro jemné vyvrtávání M302.**

Nejmenší krok přísluvu činí na jeden dílek 0,002 mm v Ø pomocí nonia. Centrální přívod chladicího média k břitě,

**Použití:****K vyvrtávání Ø 29,5 až 121 mm.**

Nastavení nástavce pro jemné vyvrtávání v upnutém stavu pro nejvyšší přesnost práce.

**Upozornění:**

Vhodný nástavec pro jemné vyvrtávání č. 238310 (M302) a vyměnitelné břitové destičky objednejte zvlášť.

**Technický popis**

ABS® Ø stopky D <sub>s</sub>	63
Minimální Ø D <sub>min</sub>	93
Použití	238310 50
Délka vyložení L <sub>1</sub>	70 mm
Sada upínacích šroubů	249900 SW8
Ø rozsahu nastavení	93 - 108 mm
Stopka	ABS

Otočení vrtáku	Příčné vrtání
Otočení vrtáku	Šikmý výstup
Otočení vrtáku	šikmé navrtávání
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrtačací nástroj

### Příslušenství

Nástavec KOMET® pro jemné vyvrtačování M302 Typ 50	238310 50
--	-----------