

**WNGA 080408, KBN25M, Typ: ME****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	255690 ME
GTIN	4960664507825
Třída artiklu	25H

**Popis****Provedení:**

Vyměnitelné destičky CBN s povlakem **MEGACOAT**. MultiEdge; 2 popř. 3 břity u každé destičky.

Typ: KBN25M

Provedení řezných hran: ME

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,05 - 0,2 mm

Posuv  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/ot,

Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 120 - 200 m/min

**Technický popis**

Podmínky řezu	kontinuální
Rohový rádius	0,8 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	120 - 200 m/min
Provedení řezných hran	ME
Hloubka řezu $a_p$	0,05 - 0,2 mm
Posuv $f$	0,1 - 0,2 mm/ot,

Typ	KBN25M
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	CBN
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNGA 080408
Počet výměn/řezání	3
Atribut názvu produktu	KBN25M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
kontinuální	omezené použití		
nepravidelný	vhodný		
přerušovaný	omezené použití		
suché	vhodný		