

**VNGA 160408, KBN25M, Typ: ME****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	255682 ME
GTIN	4960664529971
Třída artiklu	25H

Popis**Provedení:**

Vyměnitelné destičky CBN s povlakem **MEGACOAT**. MultiEdge; 2 popř. 3 břity u každé destičky.

Typ: KBN25M

Provedení řezných hran: ME

Hloubka řezu a_p : 0,05 - 0,2 mm

Posuv f : 0,1 - 0,2 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 200 m/min

Technický popis

Rohový rádius	0,8 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 200 m/min
Provedení řezných hran	ME
Hloubka řezu a_p	0,05 - 0,2 mm
Posuv f	0,1 - 0,2 mm/ot,

Typ	KBN25M
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	CBN
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VNGA 160408
Počet výměn/řezání	2
Atribut názvu produktu	KBN25M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
kontinuální	omezené použití		
nepravidelný	vhodný		
přerušovaný	omezené použití		
suché	vhodný		