



Jemná stavěcí hlava KOMET® B301, Ø Dmin.: 35,5mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	238301 35,5
GTIN	4047109005662
Třída artiklu	24B

Popis

Provedení:

S napojením ABS® B301 a pro upínání nástavců pro jemné vyvrtávání M302.

Nejmenší krok přísluvu činí na jeden dílek 0,002 mm v Ø pomocí nonia. Centrální přívod chladicího média k břitě,

Použití:

K vyvrtávání Ø 29,5 až 121 mm.

Nastavení nástavce pro jemné vyvrtávání v upnutém stavu pro nejvyšší přesnost práce.

Upozornění:

Vhodný nástavec pro jemné vyvrtávání č. 238310 (M302) a vyměnitelné břitové destičky objednejte zvlášť.

Technický popis

ABS® Ø stopky D _s	25
Použití	238310 10
Minimální Ø D _{min}	35,5
Délka vyložení L ₁	50 mm
Sada upínacích šroubů	249900 SW3
Ø rozsahu nastavení	35,5 - 42 mm
Stopka	ABS

Otočení vrtáku	Příčné vrtání
Otočení vrtáku	Šikmý výstup
Otočení vrtáku	šikmé navrtávání
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrátavací nástroj

Příslušenství

Nástavec KOMET® pro jemné vyvrátáváníM302 Typ 10	238310 10
--	-----------