

**Jemná stavěcí hlava KOMET® B301, Ø Dmin.: 39mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	238301 39
GTIN	4047109005679
Třída artiklu	24B

Popis**Provedení:****S napojením ABS® B301 a pro upínání nástavců pro jemné vyvrtávání M302.**

Nejmenší krok přísluvu činí na jeden dílek 0,002 mm v Ø pomocí nonia. Centrální přívod chladicího média k břitě,

Použití:**K vyvrtávání Ø 29,5 až 121 mm.**

Nastavení nástavce pro jemné vyvrtávání v upnutém stavu pro nejvyšší přesnost práce.

Upozornění:

Vhodný nástavec pro jemné vyvrtávání č. 238310 (M302) a vyměnitelné břitové destičky objednejte zvlášť.

Technický popis

ABS® Ø stopky D _s	32
Použití	238310 20
Minimální Ø D _{min}	39
Délka vyložení L ₁	60 mm
Sada upínacích šroubů	249900 SW4
Ø rozsahu nastavení	39 - 45 mm
Stopka	ABS

Otočení vrtáku	Příčné vrtání
Otočení vrtáku	Šikmý výstup
Otočení vrtáku	šikmé navrtávání
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrtačací nástroj

Příslušenství

Nástavec KOMET® pro jemné vyvrtačování M302 Typ 20	238310 20
--	-----------