

**Li-Ion akumulátorový článek Nabíjecí, Typ: AA2000****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	081568 AA2000
GTIN	4013674193974
Třída artiklu	08C

Popis**Provedení:**

Vysoce kvalitní lithiové baterie ANSMANN Micro AA se systémem Safety-Board pro vysokou bezpečnost a s integrovanou nabíjecí zdírkou Type-C.

Integrovaný systém Safety-Board chrání před přehříváním, přetěžováním, zkratem a hlubokým vybitím. Snadné nabíjení akumulátoru pomocí běžně dostupného nabíjecího kabelu Type-C. Jako zdroj napájení lze použít počítač, powerbanku nebo napájecí jednotku USB (5 V).

Akumulátor můžete nabíjet také pomocí lithiové nabíječky (nabíjecí proud max. 2,6 A). LED indikace stavu nabití na kladném pólu. Během nabíjení bliká červeně. Jakmile je akumulátor plně nabitý, svítí trvale červeně. Max. trvalý vybíjecí proud 0,5 A, obsah energie 0,74 Wh.

Rozsah dodávky:

4x akumulátor mignon AA li-Ion typ 2000 + kabel Type-C 4 v 1.

Technický popis

Kapacita akumulátoru	1800 mAh
Nabíjecí	ano
Typ akumulátoru	Mignon, AA

Chemické složení	Li-Ion
Počet obsažených akumulátorů	4
Napětí akumulátorů	1,5 V
Mezinárodní konstrukční velikost	LR6
Druh produktu	akumulátor