



## Li-Ion akumulátorový článek Nabíjecí, Typ: AAA500



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	081568 AAA500
GTIN	4013674193967
Třída artiklu	08C

### Popis

#### Provedení:

Vysoce kvalitní lithiové baterie ANSMANN Micro AAA se systémem Safety-Board pro vysokou bezpečnost a s integrovanou nabíjecí zdílkou Type-C. Integrovaný systém Safety-Board chrání před přehříváním, přetěžováním, zkratem a hlubokým vybitím. Snadné nabíjení akumulátoru pomocí běžně dostupného nabíjecího kabelu Type-C. Pro napájení lze použít mj. počítač, powerbanku nebo napájecí zdroj USB (5 V). Akumulátor můžete nabíjet také pomocí lithiové nabíječky (nabíjecí proud max. 2,6 A). LED indikace stavu nabití na kladném pólu. Během nabíjení bliká červeně. Jakmile je akumulátor plně nabitý, svítí trvale červeně. Max. trvalý vybíjecí proud 2 A, obsah energie 3,26 Wh.

#### Rozsah dodávky:

4x akumulátor micro AAA li-Ion typ 500 + kabel Type-C 4 v 1.

### Technický popis

Napětí akumulátorů	1,5 V
Nabíjecí	ano
Chemické složení	Li-Ion

Typ akumulátoru	Micro, AAA
Kapacita akumulátoru	400 mAh
Počet obsažených akumulátorů	4
Mezinárodní konstrukční velikost	LR3
Druh produktu	akumulátor