

HOLEX**Strojní závitník HOLEX Clever Tap typ B DIN 371/376, bez povlaku, M: M16****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	GG1271 M16
GTIN	4067263135029
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:****Jako č. 131265.****S utvařečem třísky.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilní závitník pro konvenční standardní použití. Vysoce kvalitní řezný materiál HSS-E a geometrie pro ocelové materiály. Povrch: Popouštěný profil závitů v barvě bronz. **ISO 2 6H HSS-E**

Technický popis

Stoupání závitů	2 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Hloubka závitů	32 mm
Počet drážek na třísky	4
Ø otvoru pod závit	14 mm
Druh závitů	M
Stopka 4hran □	9 mm

Počet břitů Z	4
Ø stopky D _s	12 mm
Řezný materiál	HSS E
Rozměr závitu	M16
Závit Ø	16 mm
Celková délka L	110 mm
Norma	DIN 376
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Řada	CleverTap
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Alu	omezené použití	13 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	12 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	12 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	6 m/min	P
Olej	vhodný		

mokré max.

vhodný

Příslušenství

Strojní závitník HOLEX Clever Taptyp B DIN 371/376 M M16

131265 M16