

**HOLEX****Strojní závitník HOLEX Clever Tap typ B DIN 371/376, bez povlaku, M: M8****Údaje o objednávkce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | GG1271 M8     |
| GTIN           | 4067263134695 |
| Třída artiklu  | GGN           |

**Popis****Provedení:****Jako č. 131265.****S utvařečem třísky.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilní závitník pro konvenční standardní použití. Vysoce kvalitní řezný materiál HSS-E a geometrie pro ocelové materiály. Povrch: Popouštěný profil závitů v barvě bronz. **ISO 2 6H HSS-E**

**Technický popis**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Druh závitů             | M      |
| Ø stopky D <sub>s</sub> | 8 mm   |
| Počet břitů Z           | 3      |
| Stopka 4hran □          | 6,2 mm |
| Počet drážek na třísky  | 3      |
| Hloubka závitů          | 16 mm  |
| Celková délka L         | 90 mm  |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Rozměr závitu              | M8                                      |
| Závit Ø                    | 8 mm                                    |
| Řezný materiál             | HSS E                                   |
| Norma                      | DIN 371                                 |
| Toleranční třída           | ISO 2 6H                                |
| Ø otvoru pod závit         | 6,8 mm                                  |
| Stoupání závitu            | 1,25 mm                                 |
| Povlak                     | bez povlaku                             |
| Vrcholový úhel             | 60 stupeň                               |
| Norma závitů               | DIN 13                                  |
| Tvar náběhu                | B                                       |
| Stopka                     | Válcová stopka s h9                     |
| Vnitřní chlazení           | ne                                      |
| Použití při způsobu vrtání | do 3×D při průchozím otvoru             |
| Směr řezu                  | pravý                                   |
| Typ nástroje na závity     | Strojní závitník pro konvenční obrábění |
| Barevný kroužek            | bez                                     |
| Řada                       | CleverTap                               |
| Druh produktu              | Závitník                                |

## Údaje o uživateli

|                              | Použití         | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|------------------------------|-----------------|----------------|---------|
| Alu                          | omezené použití | 13 m/min       | N       |
| Hliník (krátké třísky)       | omezené použití | 13 m/min       | N       |
| Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup> | vhodný          | 12 m/min       | P       |
| Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup> | vhodný          | 12 m/min       | P       |
| Ocel < 900 N/mm              | omezené použití | 6 m/min        | P       |
| Olej                         | vhodný          |                |         |

mokré max.

vhodný

---

**Příslušenství**

Strojní závitník HOLEX Clever Taptyp B DIN 371/376 M M8

131265 M8