


HOLEX**Strojní závitník HOLEX Clever Tap, bez povlaku, M: M5****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | GG5256 M5 |
| GTIN | 4067263135210 |
| Třída artiklu | GGN |

Popis**Provedení:****Jako č. 135255.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilní závitník pro konvenční standardní použití. Vysoce kvalitní řezný materiál HSS-E a geometrie pro ocelové materiály. Povrch: Popouštěný profil závitu v barvě bronzu.

Technický popis

| | |
|-------------------------|----------|
| Stopka 4hran □ | 4,9 mm |
| Toleranční třída | ISO 2 6H |
| Hloubka závitu | 12,5 mm |
| Počet břitů Z | 3 |
| Norma | DIN 371 |
| Počet drážek na třísky | 3 |
| Stoupání závitu | 0,8 mm |
| Ø otvoru pod závit | 4,2 mm |
| Ø stopky D _s | 6 mm |

| | |
|----------------------------|---|
| Řezný materiál | HSS E |
| Druh závitu | M |
| Celková délka L | 70 mm |
| Závit Ø | 5 mm |
| Rozměr závitu | M5 |
| Povlak | bez povlaku |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň |
| Norma závitů | DIN 13 |
| Tvar náběhu | C |
| Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň |
| Stopka | Válcová stopka s h9 |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Použití při způsobu vrtání | do 2xD při slepém otvoru |
| Směr řezu | pravý |
| Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro konvenční obrábění |
| Barevný kroužek | bez |
| Řada | CleverTap |
| Druh produktu | Závitník |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|------------------------------|-----------------|----------------|---------|
| Alu | omezené použití | 13 m/min | N |
| Hliník (krátké třísky) | omezené použití | 13 m/min | N |
| Ocel < 500 N/mm ² | vhodný | 12 m/min | P |
| Ocel < 750 N/mm ² | vhodný | 12 m/min | P |
| Ocel < 900 N/mm | omezené použití | 6 m/min | P |
| Olej | vhodný | | |
| mokrý max. | vhodný | | |

Příslušenství

Strojní závitník HOLEX Clever Tap M M5

135255 M5