


HOLEX**Strojní závitník HOLEX Clever Tap, bez povlaku, M: M8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG5256 M8
GTIN	4067263135234
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:****Jako č. 135255.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilní závitník pro konvenční standardní použití. Vysoce kvalitní řezný materiál HSS-E a geometrie pro ocelové materiály. Povrch: Popouštěný profil závitů v barvě bronz.

Technický popis

Ø stopky D _s	8 mm
Počet břitů Z	3
Stoupání závitů	1,25 mm
Závit Ø	8 mm
Řezný materiál	HSS E
Ø otvoru pod závit	6,8 mm
Celková délka L	90 mm
Stopka 4hran □	6,2 mm
Rozměr závitů	M8

Norma	DIN 371
Toleranční třída	ISO 2 6H
Druh závitu	M
Hloubka závitu	20 mm
Počet drážek na třísky	3
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Řada	CleverTap
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Alu	omezené použití	13 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	12 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	12 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	6 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		

Příslušenství

Strojní závitník HOLEX Clever Tap M M8

135255 M8