


**HOLEX****Strojní závitník HOLEX Clever Tap, bez povlaku, M: M12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG5256 M12
GTIN	4067263135258
Třída artiklu	GGN

**Popis****Provedení:****Jako č. 135255.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilní závitník pro konvenční standardní použití. Vysoce kvalitní řezný materiál HSS-E a geometrie pro ocelové materiály. Povrch: Popouštěný profil závitů v barvě bronz.

**Technický popis**

Řezný materiál	HSS E
Počet břitů Z	3
Ø otvoru pod závit	10,2 mm
Závit Ø	12 mm
Druh závitů	M
Norma	DIN 376
Počet drážek na třísky	3
Rozměr závitů	M12
Celková délka L	110 mm

Stoupání závitu	1,75 mm
Hloubka závitu	30 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Stopka 4hran □	7 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	9 mm
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2×D při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Řada	CleverTap
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu	omezené použití	13 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	6 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		

---

## Příslušenství

Strojní závitník HOLEX Clever Tap M M12

135255 M12