


Garant**Strojní závitník, vaporizovaný, M: M4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG5451 M4
GTIN	4067263135289
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:****Jako č. 135450.**Vysoce stabilní tvar. **HSS-E****Technický popis**

Počet drážek na třísky	3
Stopka 4hran □	3,4 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Závit Ø	4 mm
Ø stopky D _s	4,5 mm
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitů	8 mm
Celková délka L	63 mm
Ø otvoru pod závit	3,3 mm
Počet břitů Z	3
Rozměr závitů	M4

Norma	DIN 371
Stoupání závitu	0,7 mm
Druh závitu	M
Povlak	vaporizovaný
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	modrá
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	omezené použití	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	omezené použití	15 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	6 m/min	M
CuZn	omezené použití	13 m/min	N
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		

Příslušenství

Strojní závitník M M4

135450 M4

Strojní závitník6G M M4

135600 M4