

**metabo****úhlová bruska, Typ: 613052840**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	P07004 613052840
GTIN	4061792205369
Třída artiklu	03D

## Popis

### Provedení:

- **Akumulátorová bezkartáčková úhlová bruska nové generace: silná jako 1100Wattová zařízení napájená ze sítě díky výkonu vyššímu o 40 %**
- **Bezkartáčkový motor nevyžaduje servis a má nejvyšší efektivitu při maximální ovladatelnosti přístroje**
- **Ochranný kryt s nastavením bez použití náradí; upevnění se zabezpečením proti zkrutu**
- **Akupack můžete otáčet v krocích po 90°, což zajišťuje nejlepší ergonomii v libovolné pracovní poloze**
- **Mechanická bezpečnostní spojka Metabo S-automatic: Minimalizuje zpětný ráz při zablokování kotouče na nejnižší úroveň na trhu – pro maximální ochranu uživatele**
- **Elektronická ochrana proti přetížení, pozvolný rozběh a ochrana proti opětovnému spuštění**
- **Celá řada značek, jeden systém akumulátorů: Tento výrobek můžete kombinovat se všemi akupacky 18 V a nabíječkami CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)**

### Rozsah dodávky:

Ochranný kryt, opěrná příruba, matice se dvěma otvory, přídatná rukojeť, klíč na dva otvory, bez akupacku a nabíječky.

## Technický popis

Maximální vibrace dle EN	8 m/s <sup>2</sup>
--------------------------	--------------------

Volnoběžné otáčky	10000 min <sup>-1</sup>
Napětí akumulátorů	18 V
Maximální Ø kotouče	125 mm
Připojovací závit	M14
Označení výrobce	W 18 LT BL 11-125
Maximální hloubka řezu	33 mm
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Obal	Karton
Hmotnost	1,8 kg
Pracovní hluk	92 dB
Druh produktu	úhlová bruska