

Garant**SET GARANT Master Eco HB7130-2, pravý, Velikost stopky: 25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	255162 25
GTIN	4067263134084
Třída artiklu	29W

Popis**Rozsah dodávky:**

1× upínací otočné držáky č. 250000 a 40× vyměnitelné břitové destičky č. 250158 HB7130-2.

Technický popis

Celková délka L	100 mm
Velikost stopky	25 mm
ISO kód držáku	PCLNR/L 2525H12
Norma	Výrobní norma
Norma	DIN ISO 5610
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1204..
Funkční šířka L ₄	32 mm
Délka hlavy L ₁	30 mm
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější

Použití

Čelní soustružení

Druh produktu

Soustružnický držák