

Garant**SET GARANT Master Eco HB7130-2, Vlevo, Velikost stopky: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	255163 20
GTIN	4067263134091
Třída artiklu	29W

Popis**Rozsah dodávky:**

1× upínací otočné držáky č. 250001 a 40× vyměnitelné břitové destičky č. 250158 HB7130-2.

Technický popis

Funkční šířka L ₄	25 mm
Norma	Výrobní norma
Norma	DIN ISO 5610
Délka hlavy L ₁	30 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1204..
Celková délka L	90 mm
Velikost stopky	20 mm
ISO kód držáku	PCLNR/L 2020X12
Způsob použití	Vlevo
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější

Použití

Čelní soustružení

Druh produktu

Soustružnický držák