

**Cenově výhodné balení – role brusného rouna, 5 kusů****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG5110 220/5
GTIN	4067263133278
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:**

Syntetické nylonové rouno s brusným zrnem v pojivu z umělé pryskyřice. Neobsahuje součásti podléhající korozi, použití za sucha i za mokra (**jako č. 556110 556115**).
jako 556110.

Výhoda:

- **Přizpůsobí se tvaru obrobku.**
- **Otevřená struktura zabraňuje zanášení a snižuje tvorbu tepla.**
- **Rovnoměrné a reprodukovatelné dokončení povrchu.**
- **Použití za sucha i za mokra.**
- **Neobsahuje součásti podléhající korozi.**

Použití:

Možno použít ručně, na držáku č. 556020 nebo na vibrační brusce.

Obsah:

5 rolí / balení.

Upozornění:

Odběr pouze po celých baleních, nelze jednotlivě! Informace k objednávce: 1 sada = 1 balení.

Technický popis

Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Šířka kladky	100 mm
Délka role	10 m
Atribut názvu produktu	100 mm × 10 m
Druh produktu	Role brusného rouna Durable Flex

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Kámen	omezené použití		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
suchý	vhodný		

Příslušenství

Role brusného rouna Struktura rouna 220

556110 220