

Garant GRIDLINE

Výsuv pro zavěšené zboží 200 kg, 26×24G, Typ: 90**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	998263 90
GTIN	4067263136040
Třída artiklu	91R

Popis**Provedení:**

100% plný výsuv a prodloužená vysouvací mechanika. Vpředu otevřené, výška pláště boční 46 mm, montážní výška 100 mm. Se 5 příčnými trubkami. Hliníková úchytka s vyměnitelnými a popisovatelnými popisovacími proužky. Systém uvolnění jednotlivé zásuvky jednou rukou.

Vhodné pro:

Zásuvkové regálové systémy, vybavení kontejnery.

Rozsah dodávky:

Zásuvka kompletní s 1 párem vodicích lišt.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Výrobek není kompatibilní se skříněmi na nářadí skupiny 93, lze instalovat pouze do zásuvkového regálového systému.

Technický popis

Oblast použití	Vybavení kontejnerů
Užitná šířka v G	26
Užitná hloubka v G	24
Otvírání jednotlivých zásuvek	jednoruční
Vestavná výška	90 mm
Užitná plocha zásuvek v G	26×24
Hmotnost	32 kg

Nosnost celkem	200 kg
Nosnost zásuvek / výsuvných den	200 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	26×24G
Užitná šířka	650 mm
Užitná hloubka	600 mm
Druh produktu	Výsuvná police