

Garant GRIDLINE

**Výsuv pro zavěšené zboží 200 kg, 36×24G, Typ: 90****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	998264 90
GTIN	4067263136057
Třída artiklu	91R

**Popis****Provedení:**

**100% plný výsuv a prodloužená vysouvací mechanika.** Vpředu otevřená, výška pláště boční 46 mm, montážní výška 100 mm. Se 5 příčnými trubkami. Hliníková úchytka s vyměnitelnými a popisovatelnými popisovacími proužky. Systém uvolnění jednotlivé zásuvky jednou rukou.

**Vhodné pro:**

Zásuvkové regálové systémy, vybavení kontejnery.

**Rozsah dodávky:**

Zásuvka kompletní s 1 párem vodicích lišt.

**Lakování:**

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Výrobek není kompatibilní se skříněmi na nářadí skupiny 93, lze instalovat pouze do zásuvkového regálového systému.

**Technický popis**

Oblast použití	Vybavení kontejnerů
Užitná plocha zásuvek v G	36×24
Hmotnost	40 kg
Vestavná výška	90 mm
Otvírání jednotlivých zásuvek	jednoruční
Užitná hloubka v G	24
Užitná šířka v G	36

Nosnost celkem	200 kg
Nosnost zásuvek / výsuvných den	200 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	36×24G
Užitná šířka	900 mm
Užitná hloubka	600 mm
Druh produktu	Výsuvná police