

**HOLEX****Kuželový kartáč zalomený ocelový drát 0,50 mm, Ø kartáče D1×závit M: 125XM14mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG5713 125XM14
GTIN	4067263136521
Třída artiklu	GGN

**Popis****Provedení:**

Zalomený **kuželový kartáč** s hladkým drátem 0,50 mm, **splétaný** a pevně zalisovaný do ocelového tělesa. **Velmi agresivní účinek kartáčování s vysokou odolností proti opotřebení.** Odpovídá č. 571303.

**Použití:**

**Splétaný doleva**, bezpečně zabrání předčasné rozpletení.

Ideální pro opracování obtížně přístupných míst a pro těžké kartáčovací práce jako např. odstraňování okují, rzi, strusky, zdršňování, čištění kovových součástí, též k čištění bednění.

**S vnitřním závitem M14**, pro přímé upínání **na úhlové brusky**.

**Technický popis**

Závit M	M14
Maximální počet otáček	12500 min <sup>-1</sup>
Šířka osazení L <sub>1</sub>	12 mm
Materiál osazení	Ocelový drát
Splétání	Splétané doleva
Druh produktu	Kuželový kartáč

---

## Příslušenství

Kuželový kartáč zalomený ocelový drát 0,50 mm Ø kartáče  
D1xzávit M 125XM14 mm

---

571303 125XM14