

**Garant****vějířovitý brusný kotouč long life CER kónický, Ø 115 mm, Zrnitost: 120**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG5224 120
GTIN	4067263136569
Třída artiklu	GGN

## Popis

### Provedení:

- **Kvalitní, samoostřící keramické zrno (CER) pro maximální brusný výkon a nízký přitlačný tlak.**
- **Brusný povlak pro studený brus.**
- **Robustní směšová tkanina Poly-Cotton pro ideální opotřebení a stabilitu v použití na hranách.**
- **Ergonomický a vibrace tlumící polyesterový plastový talíř (lze vynulovat).**
- **Nejlepší výsledky na výkonných úhlových bruskách.**

**long life** - Velice husté uspořádání lamel pro **maximální životnost.**

Odpovídá 565224.

### Použití:

Univerzální broušení, broušení ploch, úběrové broušení a opracování hran.

## Technický popis

Popis tvaru	šikmé
Obsah	100
Ø otvoru	22,23 mm

Zrnitost	120
Ø kotouče	115 mm
Brusivo	Keramické zrna (CER)
Zkratka brusiva	Keramické
Aktivní brusný povlak, chladicí	ano
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 115 mm
Optimalizováno pro materiál	INOX
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	vějířovitý brusný kotouč

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	omezené použití		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		

## Příslušenství

Vějířovitý brusný kotoučlong life CER kónický Zrnitost 120	565224 120
--	------------

