

Garant**vějířovitý brusný kotouč speed ZA plochý, Ø 125 mm, Zrnitost: 60**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG5275 60
GTIN	4067263136712
Třída artiklu	GGN

Popis

Provedení:

- **Premium zirkonový korund (ZA) pro maximální brusný výkon.**
- **Robustní směšová tkanina z bavlny a polyesteru pro ideální opotřebení a stabilitu v použití na hranách.**
- **Stabilní talíř ze skelné tkaniny pro optimální přitlačný tlak.**
- **Vhodné univerzálně pro ocel a INOX.**
- **Nejlepší výsledky na slabých i výkonných úhlových bruskách.**

speed - Ploché uspořádání lamel pro **vysoký objem obrábění** a dlouhou životnost.

Odpovídá 565275.

Použití:

Přesné sražení hran, opracování hran a broušení ploch.

Technický popis

Ø otvoru	22,23 mm
Popis tvaru	Plochý
Zrnitost	60
Ø kotouče	125 mm

Obsah	100
Brusivo	Zirkonkorund (ZA)
Zkratka brusiva	ZA
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 125 mm
Optimalizováno pro materiál	INOX
Optimalizováno pro materiál	Ocel
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	vějířovitý brusný kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		

Příslušenství

Vějířovitý brusný kotoučspeed ZA plochý Zrnitost 60

565275 60