

Garant**vějířovitý brusný kotouč speed ZA plochý, Ø 115 mm, Zrnitost: 40****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG5274 40
GTIN	4067263136743
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:**

- **Premium zirkonový korund (ZA) pro maximální brusný výkon.**
- **Robustní směšová tkanina z bavlny a polyesteru pro ideální opotřebení a stabilitu v použití na hranách.**
- **Stabilní talíř ze skelné tkaniny pro optimální přitlačný tlak.**
- **Vhodné univerzálně pro ocel a INOX.**
- **Nejlepší výsledky na slabých i výkonných úhlových bruskách.**

speed - Ploché uspořádání lamel pro **vysoký objem obrábění** a dlouhou životnost.

Odpovídá 565274.

Použití:

Přesné sražení hran, opracování hran a broušení ploch.

Technický popis

Obsah	100
Popis tvaru	Plochý
Ø kotouče	115 mm
Zrnitost	40

Ø otvoru	22,23 mm
Brusivo	Zirkonkorund (ZA)
Zkratka brusiva	ZA
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 115 mm
Optimalizováno pro materiál	Ocel
Optimalizováno pro materiál	INOX
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	vějířovitý brusný kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		

Příslušenství

Vějířovitý brusný kotoučspeed ZA plochý Zrnitost 40

565274 40