

Garant**vějířovitý brusný kotouč speed ZA plochý, Ø 125 mm, Zrnitost: 80**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | GG5275 80 |
| GTIN | 4067263136729 |
| Třída artiklu | GGN |

Popis

Provedení:

- **Premium zirkonový korund (ZA) pro maximální brusný výkon.**
- **Robustní směšová tkanina z bavlny a polyesteru pro ideální opotřebení a stabilitu v použití na hranách.**
- **Stabilní talíř ze skelné tkaniny pro optimální přítlačný tlak.**
- **Vhodné univerzálně pro ocel a INOX.**
- **Nejlepší výsledky na slabých i výkonných úhlových bruskách.**

speed - Ploché uspořádání lamel pro **vysoký objem obrábění** a dlouhou životnost.

Odpovídá 565275.

Použití:

Přesné sražení hran, opracování hran a broušení ploch.

Technický popis

| | |
|-------------|----------|
| Ø otvoru | 22,23 mm |
| Zrnitost | 80 |
| Obsah | 100 |
| Popis tvaru | Plochý |

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Ø kotouče | 125 mm |
| Brusivo | Zirkonkorund (ZA) |
| Zkratka brusiva | ZA |
| Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % |
| Atribut názvu produktu | Ø 125 mm |
| Optimalizováno pro materiál | INOX |
| Optimalizováno pro materiál | Ocel |
| Maximální obvodová rychlost | 80 m/s |
| Druh produktu | vějířovitý brusný kotouč |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|------------------|-----------------|----------------|---------|
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 55 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 60 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 67 HRC | vhodný | | |
| INOX | vhodný | | |
| Ti | omezené použití | | |
| GG(G) | vhodný | | |
| Uni | vhodný | | |
| suché | vhodný | | |

Příslušenství

Vějířovitý brusný kotoučspeed ZA plochý Zrnitost 80

565275 80