

Garant

Cenově výhodné balení – vějířovitý brusný kotouč long life ZA, kónický



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG5264 120
GTIN	4067263136859
Třída artiklu	GGN

Popis

Provedení:

- **Premium zirkonový korund (ZA) pro maximální brusný výkon.**
- **Robustní směšová tkanina z bavlny a polyesteru pro ideální opotřebení a stabilitu v použití na hranách.**
- **Stabilní talíř ze skelné tkaniny pro optimální přitlačný tlak.**
- **Vhodné univerzálně pro ocel a INOX.**
- **Nejlepší výsledky na slabých i výkonných úhlových bruskách.**

long life - Velice husté uspořádání lamel pro **maximální životnost**.

Odpovídá 565264.

Použití:

Univerzální broušení, rovinné broušení, ubírání a obrábění hran.

Technický popis

Zrnitost	120
Obsah	100
Ø otvoru	22,23 mm
Popis tvaru	šikmé

Ø kotouče	115 mm
Brusivo	Zirkonkorund (ZA)
Brusné zkratky	ZA
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 115 mm
Optimalizováno pro materiál	INOX
Optimalizováno pro materiál	Ocel
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	vějířovitý brusný kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/GG5264-120>