

**Garant****Dělicí kotouč, INOX EXTRA ÚZKÝ, Ø kotouče / počet kusů: 125/200**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG5272 125/200
GTIN	4067263136965
Třída artiklu	GGN

## Popis

### Provedení:

Speciální typ pro **INOX**.

Nové, **vysoce výkonné** provedení, zhotovené podle nejmodernějších technologií s výraznou výhodou v oblasti produktivity a s excelentním citem pro řez. **Vyšší řezný výkon** díky hrubému, volně broušenému bočnímu povrchu, vynikající životnost nástroje, **lepší vlastnosti při nařezávání**.

Malá tloušťka kotouče umožňuje **rychlé dělení bez námahy a s velkou časovou úsporou. Čisté řezné plochy, téměř žádné otřepy**. Odpovídá č. 563272.

### Specifikace:

**A60R-BF.**

## Technický popis

Ø otvoru	22,23 mm
Pro tloušťky materiálů	3 - 5 mm
Popis tvaru	rovný
Ø kotouče	125 mm
Obsah	200

Šířka kotouče	1 mm
Specifikace	A60R-BF
Zkratka brusiva	A
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Doporučený úhel nastavení	Poloměr stupeň
Optimalizováno pro materiál	INOX
Pohonný agregát	úhlová bruska
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Dělicí kotouč

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodné		
Ocel < 1400 N/mm	vhodné		
Ocel < 55 HRC	vhodné		
Ocel < 60 HRC	vhodné		
Ocel < 67 HRC	vhodné		
INOX	vhodné		
Ti	vhodné		
GG(G)	omezené použití		
CuZn	omezené použití		
Plasty, GFK	omezené použití		
Uni	omezené použití		
suché	vhodné		

## Příslušenství

563272 125

Dělicí kotouč, vysoce výkonné provedeníEXTRA ÚZKÝ,  
INOX Ø kotouče 125 mm

---