

HOLEX**Dělicí kotouč „2 v 1“, Ø kotouče / počet kusů: 125/250**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG5505 125/250
GTIN	4067263137023
Třída artiklu	GGN

Popis

Provedení:

Univerzální dělicí kotouč na ocel a INOX.

Použití:

Pro volné dělení pomocí pneumatických a elektrických úhlových brusek s maximální řeznou rychlostí v_c 80 m/s.

Specifikace:

A60R-BF. Odpovídá 563505.

Upozornění:

Tloušťka kotouče by měla činit nejméně 20 % tloušťky děleného materiálu.

Technický popis

Ø otvoru	22,23 mm
Šířka kotouče	1 mm
Ø kotouče	125 mm
Obsah	250

Maximální počet otáček	12200 min ⁻¹
Popis tvaru	Přímé
Specifikace	A60R-BF
Brusivo	korundové brusné zrno (A)
Zkratka brusiva	A
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Doporučený úhel nastavení	Poloměr stupeň
Optimalizováno pro materiál	INOX
Optimalizováno pro materiál	dřevo
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Dělicí kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	vhodné		
Ocel < 1400 N/mm	vhodné		
Ocel < 55 HRC	vhodné		
Ocel < 60 HRC	vhodné		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	omezené použití		
Ti	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		
suché	vhodné		

Příslušenství

Dělicí kotouč,,2 v 1" Ø kotouče 125 mm

563505 125