

**Garant****Zajištění šroubů 2GP22, Obsah: 50ml****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | GG8060 50     |
| GTIN           | 4067263133094 |
| Třída artiklu  | 00N           |

**Popis****Provedení:**

Použití lepidla na zajištění závitů brání nechtěnému povolování a uvolňování šroubových spojů. Jednosložková, anaerobní lepidla na zajištění závitů jsou vhodná pro všechny druhy a tvary závitů. Dochází k utěsnění šroubení. Spolehlivé zamezení zadření.

Typ **2GP22** s nízkou pevností. Střední viskozita. Ideální pro snadno demontovatelné šroubové spoje. K zajištění šroubů s jemným závitem.

**Charakteristika:**

Obsah 3 ks

**Použití:**

**Nízká pevnost** – Uvolnění je snadné a možné pomocí běžného nástroje. **Střední pevnost** – Uvolnění je stále ještě možné pomocí běžného nástroje. **Vysoká pevnost** – Uvolnění je možné jen pomocí speciálního nástroje nebo zahřátím (>150 °C).

**Upozornění:**

Materiál, který se má obrobit, předem očistěte čisticím prostředkem bez výstražného symbolu nebezpečnosti č. 088004.

**Technický popis**

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Funkční pevnost dle        | 3 - 6 h                      |
| Hustota                    | 1,08 g/cm <sup>3</sup>       |
| Bod vzplanutí              | 100 °C                       |
| Vhodné pro oblast použití  | Zajištění šroubů             |
| Vhodné pro oblast použití  | Utěsňování závitů            |
| Vhodné pro oblast použití  | univerzální použití          |
| Rozsah teplot pro použití  | -55 - 180 °C                 |
| Pro druh závitu            | Jemný závit                  |
| Dynamická viskozita        | 800 - 1500 mPas              |
| Vhodné pro materiál        | kov                          |
| Skladovací teplota         | 5 - 23 °C                    |
| Pro velikost závitů M až   | M36                          |
| Plnicí množství            | 50 ml                        |
| Udržitelnost               | GARANT GreenPlus             |
| Trvanlivost od data výroby | 24 měsíc                     |
| Tvar                       | kapalný                      |
| Vlastnost                  | utěsňující                   |
| Vlastnost                  | fluoreskující pod UV světlem |
| Barva                      | fialová                      |
| Chemický základ            | Methakrylát                  |
| Dotyková pevnost za        | 5 - 10 min                   |
| Řada                       | GreenPlus                    |
| Třída pevnosti             | Nízká pevnost                |
| Minimální moment uvolnění  | 5,5 - 11,5 Nm                |
| Druh produktu              | Zajištění šroubů             |

## Příslušenství

Lepidlo na zajištění závitů2GP22 Obsah 50 ml

088060 50

