

**Garant****Zajištění šroubů 2GP43, Obsah: 50ml****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG8061 50
GTIN	4067263137207
Třída artiklu	00N

**Popis****Provedení:**

Použití lepidla na zajištění závitů brání nechtěnému povolování a uvolňování šroubových spojů. Jednosložková, anaerobní lepidla na zajištění závitů jsou vhodná pro všechny druhy a tvary závitů. Dochází k utěsnění šroubení. Spolehlivé zamezení zadření.

Typ **2GP43** se střední pevností. Utěsňuje a zalepuje mnoho typů šroubových spojů. Vysoká odolnost proti vibracím. Rychlé vytvrzení na velkém počtu železných kovů. Zvýšená snášenlivost působení oleje.

**Charakteristika:**

Obsah 3 ks

**Použití:**

**Nízká pevnost** – Uvolnění je snadné a možné pomocí běžného nástroje. **Střední pevnost** – Uvolnění je stále ještě možné pomocí běžného nástroje. **Vysoká pevnost** – Uvolnění je možné jen pomocí speciálního nástroje nebo zahřátím (>150 °C).

**Upozornění:**

Materiál, který se má obrobit, předem očistěte čisticím prostředkem bez výstražného symbolu nebezpečnosti č. 088004.

**Technický popis**

Trvanlivost od data výroby	24 měsíc
Řada	GreenPlus
Barva	modrá
Demontáž	s normálním nástrojem
Vhodné pro materiál	kov
Bod vzplanutí	100 °C
Hustota	1,08 g/cm <sup>3</sup>
Minimální moment uvolnění	15 - 25 Nm
Skladovací teplota	5 - 23 °C
Tvar	kapalný
Dotyková pevnost za	5 - 15 min
Chemický základ	Methakryláty
Třída pevnosti	Střední pevnost
Funkční pevnost dle	3 - 6 h
Vhodné pro oblast použití	Olejnate povrchy
Vhodné pro oblast použití	Utěšňování závitů
Vhodné pro oblast použití	univerzální použití
Pro velikost závitů M až	M36
Rozsah teplot pro použití	-55 - 180 °C
Vlastnost	utěšňující
Vlastnost	fluoreskující pod UV světlem
Vlastnost	odolný proti vibracím
Plnicí množství	50 ml
Udržitelnost	GARANT GreenPlus
Dynamická viskozita	1500 - 4000 mPas
Druh produktu	Zajištění šroubů

---

## Příslušenství

---

Lepidlo na zajištění závitů2GP43 Obsah 50 ml

088061 50