

Garant**Zajištění šroubů 2GP70, Obsah: 50ml****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG8062 50
GTIN	4067263136439
Třída artiklu	00N

Popis**Provedení:**

Použití lepidla na zajištění závitů brání nechtěnému povolování a uvolňování šroubových spojů. Jednosložková, anaerobní lepidla na zajištění závitů jsou vhodná pro všechny druhy a tvary závitů. Dochází k utěsnění šroubení. Spolehlivé zamezení zadření.

Typ **2GP70** s vysokou pevností. Pro upevnění rozpěrných šroubů, kuličkových a válečkových ložisek, které se za normálních okolností již nemohou povolit. Pro silně namáhané šroubové spoje.

Charakteristika:

Obsah 3 ks

Použití:

Nízká pevnost – Uvolnění je snadné a možné pomocí běžného nástroje. **Střední pevnost** – Uvolnění je stále ještě možné pomocí běžného nástroje. **Vysoká pevnost** – Uvolnění je možné jen pomocí speciálního nástroje nebo zahřátím (>150 °C).

Upozornění:

Materiál, který se má obrobit, předem očistěte čisticím prostředkem bez výstražného symbolu nebezpečnosti č. 088004.

Technický popis

Funkční pevnost dle	3 - 6 h
Řada	GreenPlus
Bod vzplanutí	100 °C
Rozsah teplot pro použití	-55 - 180 °C
Minimální moment uvolnění	35 - 45 Nm
Vlastnost	utěšňující
Vlastnost	tolerující olej
Vlastnost	fluoreskující pod UV světlem
Barva	zelená
Vhodné pro oblast použití	Zajištění šroubů
Vhodné pro oblast použití	Utěšňování závitů
Vhodné pro oblast použití	univerzální použití
Hustota	1,09 g/cm ³
Demontáž	těžká
Dotyková pevnost za	5 - 15 min
Plnicí množství	50 ml
Tvar	kapalný
Vhodné pro materiál	kov
Pro velikost závitů M až	M20
Dynamická viskozita	300 - 900 mPas
Třída pevnosti	Vysoká pevnost
Skladovací teplota	5 - 23 °C
Udržitelnost	GARANT GreenPlus
Trvanlivost od data výroby	24 měsíc
Chemický základ	Methakrylát
Druh produktu	Zajištění šroubů

Příslušenství

Lepidlo na zajištění závitů2GP70 Obsah 50 ml

088062 50