

Garant**Těsnicí prostředek na závity 5GP77, Obsah: 50ml****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG8066 50
GTIN	4067263136477
Třída artiklu	00N

Popis**Provedení:**

Těsnicí prostředky na závity zabraňují úniku plyných a kapalných médií. Mezi typické aplikace těsnících prostředků na závity patří utěšňování kuželových kovových závitů a šroubení.

Typ **5GP77**. Těsní kónické/válcové trubkové závitové spoje do R3 palců, např. systémy plynových potrubí. Odolný vůči teple.

Charakteristika:

Obsah 3 ks

Upozornění:

Materiál, který se má obrobit, předem očistěte čisticím prostředkem bez výstražného symbolu nebezpečnosti č. 088004.

Technický popis

Barva	žlutá
Demontáž	s normálním nástrojem
Hustota	1,09 g/cm ³
Rozsah teplot pro použití	-55 - 180 °C

Udržitelnost	GARANT GreenPlus
Maximální rozměr štěrbin	0,35 mm
Řada	GreenPlus
Dynamická viskozita	20000 - 40000 mPas
Funkční pevnost dle	3 - 6 h
Vhodné pro materiál	kov
Vhodné pro oblast použití	Trubkový závit
Vhodné pro oblast použití	Trubkové těsnění
Minimální moment uvolnění	20 - 30 Nm
Chemický základ	Metakrylátester
Plnicí množství	50 ml
Pro velikost palcových závitů	3 palec
Třída pevnosti	Vysoká pevnost
Dotyková pevnost za	5 - 15 min
Pro velikost závitů M až	M80
Skladovací teplota	5 - 23 °C
Trvanlivost od data výroby	24 měsíc
Tvar	kapalný
Bod vzplanutí	100 °C
Vlastnost	fluoreskující pod UV světlem
Vlastnost	bez označení
Druh produktu	Těsnící prostředky

Příslušenství

Těsnící prostředek na závity5GP77 Obsah 50 ml

088066 50