

Garant**Těsnicí prostředek na závity 5GP42, Obsah: 50ml****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG8064 50
GTIN	4067263136453
Třída artiklu	00N

Popis**Provedení:**

Těsnicí prostředky na závity zabraňují úniku plyných a kapalných médií. Mezi typické aplikace těsnicích prostředků na závity patří utěšňování kuželových kovových závitů a šroubení.

Typ **5GP42**. Těsnicí prostředek pro obrobky se závity v hydraulických nebo pneumatických zařízeních resp. spojovacích dílech. Účinná ochrana proti oleji, vodě, uhlovodíkům a chemickým produktům.

Charakteristika:

Obsah 3 ks

Upozornění:

Materiál, který se má obrobit, předem očistěte čisticím prostředkem bez výstražného symbolu nebezpečnosti č. 088004.

Technický popis

Udržitelnost	GARANT GreenPlus
Maximální rozměr štěrbin	0,15 mm
Minimální moment uvolnění	15 - 25 Nm

Dotyková pevnost za	10 - 20 min
Pro velikost palcových závitů	3/4 palec
Třída pevnosti	Střední pevnost
Rozsah teplot pro použití	-55 - 180 °C
Dynamická viskozita	400 - 800 mPas
Pro velikost závitů M až	M26
Vhodné pro materiál	kov
Tvar	kapalný
Vlastnost	fluoreskující pod UV světlem
Hustota	1,08 g/cm ³
Řada	GreenPlus
Demontáž	s normálním nástrojem
Barva	hnědá
Plnicí množství	50 ml
Chemický základ	Metakrylát ester
Bod vzplanutí	100 °C
Funkční pevnost dle	3 - 6 h
Trvanlivost od data výroby	24 měsíc
Skladovací teplota	5 - 23 °C
Druh produktu	Těsnící prostředky

Příslušenství

Těsnící prostředek na závity 5GP42 Obsah 50 ml

088064 50