

Garant**Plošný těsnicí prostředek 5GP74, Obsah: 50ml****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG8067 50
GTIN	4067263136484
Třída artiklu	00N

Popis**Provedení:**

Těsnicí látka, která se vytvrzuje při absenci vzduchu mezi těsně přiléhajícími kovovými povrchy. Typ **5GP74**. K utěsnění přírub a ploch. Rychle tvrdnoucí, mírně pružný těsnicí film.

Charakteristika:

Obsah 3 ks

Upozornění:

Materiál, který se má obrobit, předem očistěte čisticím prostředkem bez výstražného symbolu nebezpečnosti č. 088004.

Technický popis

Dotyková pevnost za	5 - 20 min
Maximální rozměr štěrbin	0,25 mm
Demontáž	s normálním nástrojem
Bod vzplanutí	100 °C
Vhodné pro oblast použití	Plošné těsnění (izolace)

Vhodné pro oblast použití	Přírubové spojení
Rozsah teplot pro použití	-55 - 180 °C
Skladovací teplota	5 - 23 °C
Třída pevnosti	Střední pevnost
Trvanlivost od data výroby	24 měsíc
Plnicí množství	50 ml
Hustota	1,09 g/cm ³
Tvar	kapalný
Dynamická viskozita	23000 - 35000 mPas
Vlastnost	voděodolné
Vlastnost	fluoreskující pod UV světlem
Chemický základ	Anaerobní metakrylát
Barva	oranžová
Vhodné pro materiál	kov
Udržitelnost	GARANT GreenPlus
Řada	GreenPlus
Funkční pevnost dle	3 - 6 h
Minimální moment uvolnění	10 - 20 Nm
Druh produktu	Těsnící prostředky

Příslušenství

Plošný těsnící prostředek5GP74 Obsah 50 ml

088067 50