

Garant**spojené spojení 6GP48, Obsah: 50ml**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG8070 50
GTIN	4067263137313
Třída artiklu	00N

Popis

Provedení:

U výrobní technologie spojování jsou dva nebo více dílů navzájem spojeny tvarovacím spojem. Při použití lepidla se k pevnému spojení používá celá plocha drážky. Je umožněn vysoký přenos síly a dynamická zatížení (vysoká pevnost ve stříhu).

Typ **6GP48**. Rychle tvrdnoucí, tepelně odolný produkt pro upevnění válcových spojů. K upevnění vložek válců v blocích motoru. Vhodné také pro montáž ložisek do topných pecí, kamen a sporáků.

Charakteristika:

Obsah 3 ks

Upozornění:

Materiál, který se má obrobit, předem očistěte čisticím prostředkem bez výstražného symbolu nebezpečnosti č. 088004.

Technický popis

Plnicí množství	50 ml
Maximální rozměr štěrby	0,2 mm

Třída pevnosti	Vysoká pevnost
Vhodné pro materiál	kov
Minimální moment uvolnění	40 Nm
Skladovací teplota	5 - 23 °C
Chemický základ	Methakryláty
Pro velikost závitů M až	M20
Řada	GreenPlus
Vhodné pro oblast použití	Utěšňování závitů
Vhodné pro oblast použití	spojené spojení
Funkční pevnost dle	3 - 6 h
Rozsah teplot pro použití	-55 - 180 °C
Vlastnost	rychle tvrdnoucí
Vlastnost	fluoreskující pod UV světlem
Barva	zelená
Udržitelnost	GARANT GreenPlus
Tvar	kapalný
Hustota	1,1 g/cm ³
Trvanlivost od data výroby	24 měsíc
Dynamická viskozita	400 - 700 mPas
Dotyková pevnost za	5 - 15 min
Bod vzplanutí	100 °C
Druh produktu	Spojovací produkt

Příslušenství

Lepidlo na funkční spojení6GP48 Obsah 50 ml

088070 50