

**Hrncový magnet s ochrannou deskou, AlNiCo, Ø: 27mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG5940 27
GTIN	4067263137757
Třída artiklu	00N

Popis**Provedení:**

- Při obrábění ocelového pláště nedochází k negativnímu vlivu na magnet.
- Magnetická síla směřovaná dolů vložením do hliníkového kroužku.
- Upevňovací závit v magnetickém povrchu.
- Materiál magnetu odolný vůči teplotě maximálně 220 °C.

Charakteristika:

Obsah 10 ks

Použití:

Instalace do přípravků, pro přidržení nebo zvedání.

Technický popis

Jmenovitá přidržovací síla	61 N
Odolnost vůči teplotě maximálně	220 °C
Výška	25 mm
Montážní závit v magnetické hlavě	M6 mm
Materiál povrchu	dřevo
Ø	27 mm

Materiál jádra magnetu	AlNiCo
Druh produktu	Hrcový magnet

Příslušenství

Hrcový magnet s ochrannou deskou Ø 27 mm	085940 27
--	-----------