

**HOLEX****Vteřinové lepidlo, 20 g, Typ: UNI****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG3361 UNI
GTIN	4067263137764
Třída artiklu	00N

**Popis****Provedení:**

Univerzální použití ke spojování různých materiálů. Rychlé vytvrzování a čisté, skoro neviditelné spoje. Vytvrzování pomocí vlhkosti vzduchu. Univerzální použití, vhodné pro většinu **plastů, kov a dřevo**.

**Charakteristika:**

Obsah 5 ks

**Upozornění:**

Nedodáváme do všech zemí. Není možná expresní dodávka.

**Technický popis**

Chemický základ	Etyl kyanakrylát
Vhodné pro materiál	dřevo
Vhodné pro materiál	plast
Vhodné pro materiál	kov
Skladovací teplota	20 °C

Plnicí množství	20 ml
Trvanlivost od data výroby	9 měsíc
Hustota	1,06 g/cm <sup>3</sup>
Funkční pevnost dle	10 - 30 min
Dotyková pevnost za	5 - 40 s
Pevnost v tahu	10 - 20 N/mm <sup>2</sup>
Rozsah teplot pro použití	-55 - 95 °C
Barva	transparentní
Tvar	kapalný
Dynamická viskozita	95 - 200 mPas
Označení nebezpečné látky	GHS07: Vykřičník
Smyková pevnost v tahu	10 - 20 N/mm <sup>2</sup>
Atribut názvu produktu	20 g
Druh produktu	Vteřinové lepidlo

## Příslušenství

Vteřinové lepidlo Typ UNI	083361 UNI
---------------------------	------------