

HOLEX**TMSERROR, Srovnání zrnitosti: 40mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG5880 40
GTIN	4067263137795
Třída artiklu	00N

Popis**Provedení:**

Brusný válec Ø 100x100 mm s vějířovitým uspořádáním lamel. Upínací otvor Ø 19 mm s vícenásobnou klínovou drážkou.

jako 568480.

Sinusově skládané brusné roundo bez oříznuté hrany.

Charakteristika:

Obsah 10 ks

Funkce:

Systém různých klíčů znamená, že klíč může odemknout a zamknout **jeden** zámek popř. válec a je zhotoven jedinečně.

Použití:

Zvlněné roundo – pro matování a leštění beze stop po nasazování (**jako 568480**).

Obsah:

8 válců / balení.

Rozsah dodávky:

Visací zámek se 3 klíči.

Upozornění:

Odběr pouze po celých baleních, nelze jednotlivě! Informace k objednávce: 1 sada = 1 balení.

Pro vyrovnání šířky u úzkých válců Ø 100x50 mm, použijte distanční kroužek č. 568439.

Technický popis

Zkratka brusiva	A
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Ø válců	100 mm
Šířka válců	100 mm
Atribut názvu produktu	Ø 100×100 mm
Druh produktu	Vějířovitý brusný válec round

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Tvrdokov (TK)	omezené použití		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		

Příslušenství

Cylindrický zámečnický klíč Ø pouzdra 40 mm

085880 40