

Garant**GARANT GreenPlus500****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | GG8002 500 |
| GTIN | 4067263137818 |
| Třída artiklu | 00N |

Popis**Provedení:**

Certifikováno NSF. Vhodné pro použití v potravinářském průmyslu.

Univerzální **kyselý prostředek** nezanechávající stopy. Bezpečně a šetrně odstraňuje rez, vodní kámen a minerální nečistoty. Mísitelný s vodou v poměru 1:10. Láhev 500 ml s rozprašovačem ze 100% recyklovaného PET. Lze opakovaně plnit.

Při ručním použití čistič naneste a po krátké době působení rozpuštěnou nečistotu otřete nebo opláchněte vodou.

- **Nezanechává stopy.**
- **Pro ruční použití.**
- **Certifikát NSF pro potravinářství.**

Charakteristika:

Obsah 10 ks

Technický popis

| | |
|---------|------------------------|
| Hustota | 1,04 g/cm ³ |
| Tvar | kapalný |

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Provedení | Rozprašovací láhev |
| Barva | transparentní |
| Řada | GreenPlus |
| Obsah | 0,5 l |
| Hodnota pH | 2,2 |
| Udržitelnost | GARANT GreenPlus |
| Skladovací teplota | 2 - 35 °C |
| Bod varu | 100 °C |
| Druh produktu | Univerzální čisticí prostředek |

Příslušenství

GARANT GreenPlusAcid Cleaner Obsah (ml nebo l) 500

088002 500