

**Cenově výhodné balení – vyfukovací pistole****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG0118 ALU
GTIN	4067263137894
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:**

Univerzálně vhodné, až do provozního tlaku 10 barů.

Charakteristika:

Obsah 10 ks

Rozsah dodávky:

Se standardní tryskou 1,5 mm. Včetně zástrčné vsuvky 1/4 palce.

Upozornění:

Vhodné držáky vyfukovacích pistolí najdete pod č. 080263 H1 a 955750.

Technický popis

Hodnota průtoku 6 barů	250 l/min
Druh produktu	pistole

Příslušenství

Vyfukovací pistole Typ ALU	080118 ALU
Tryska pro vyfukovací pistoli ALU Typ 150	080132 150
Tryska pro vyfukovací pistoli ALU Typ SILENT1	080132 SILENT1
Tryska pro vyfukovací pistoli ALU Typ SILENT2	080132 SILENT2
Tryska pro vyfukovací pistoli ALU Typ VARIO	080132 VARIO