

Garant**Čisticí prostředek GARANT GreenPlus pro ultrazvukové čištění Sonic Cleaner N, neutrální, Obsah: 5l****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG8017 5
GTIN	4067263137870
Třída artiklu	00N

Popis**Provedení:**

Prostředek pro ultrazvukové čisticí přístroje GARANT GreenPlus – špičkový výkon a maximální flexibilita. Pracujete s komplexní geometrií obrobků a s choulostivým povrchem? Pak je řada Sonic Cleaner určena právě pro vás. Řada GARANT GreenPlus, určená speciálně pro ultrazvuková čisticí přístroje, obsahuje alkalické, kyselé a neutrální čisticí prostředky pro nejrůznější materiály a oblasti využití. V závislosti na požadavcích a kontaminaci lze vysoce koncentrované čisticí prostředky ředit a jsou účinné už za pokojové teploty. Tím můžete dosáhnout optimálního využití média. Dlouhá životnost navíc šetří čas a peníze. Všechny prostředky Sonic Cleaner **bez výstražného symbolu nebezpečnosti, jsou biologicky odbouratelné, neobsahují VOC a silikáty**. Je zajištěna snadná manipulace v provozovně, ochrana zaměstnanců a životního prostředí.

Sonic Cleaner N, **neutrální** koncentrovaný čisticí prostředek na mimořádně šetrné čištění choulostivých materiálů jako je hliník, barevné kovy, lakovaný a pozinkovaný povrch.

Charakteristika:

Obsah 5 ks

Použití:

Pro ultrazvukové čisticí přístroje.

Mírné nečistoty, jako jsou tuky a oleje pro obrábění, brusné, lešticí a lapovací prostředky, otisky prstů, prach po broušení.

Vhodné pro:

Choulostivé materiály, jako jsou hliník, barevné kovy, lakované a pozinkované povrchy, ale i ocel, ušlechtilá ocel, plast, sklo, keramika a guma.

Technický popis

Hodnota pH	9,6
Skladovací teplota	20 - 60 °C
Udržitelnost	GARANT GreenPlus
Množství náplně – kapalina	5 l
Poměr smíchání	2 - 5 %
Řada	GreenPlus
Atribut názvu produktu	neutrální
Druh produktu	Ultrazvukový silný čisticí prostředek

Příslušenství

Čisticí prostředek GARANT GreenPlus pro ultrazvukové čištění Sonic Cleaner N Obsah 5 l

088017 5