

**HOLEX****Vyfukovací pistole, Délka vyfukovacího potrubí: 100mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG0125 100
GTIN	4067263137917
Třída artiklu	00N

**Popis****Provedení:**

Plastová vyfukovací pistole na stlačený vzduch s pevnou tryskovou trubicí 100 mm Ø 6 mm, zahnutá. Snadné dávkování a dobré držení díky vroubkovanému povrchu.

**Charakteristika:**

Obsah 10 ks

**Rozsah dodávky:**

Včetně přípojovací vsuvky vel. 1/4 palce, ocel.

**Upozornění:**

Vhodné držáky vyfukovacích pistolí najdete pod č. 080263 H1 a 955750.

**Technický popis**

Hodnota průtoku 6 barů	250 l/min
Druh produktu	pistole

**Příslušenství**

Vyfukovací pistole Délka vyfukovací trubice 100 mm	080125 100
--	------------