

HOLEX**Rychlospojka S vnějším závitem, Připojovací vnější závit: 1/4palec****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | GG0170 1/4 |
| GTIN | 4067263138051 |
| Třída artiklu | 00N |

Popis**Provedení:**

Rychlouzavírací spojky JR 7,2. Objemový průtok 1000 l/min (vzduch). Materiál mosaz (lesklá).
Provozní tlak: PN 35 barů / teplota: -20 °C až +100 °C.

Charakteristika:

Obsah 5 ks

Technický popis

| | |
|--------------------------|------------|
| Maximální provozní tlak | 35 bar |
| Hodnota průtoku | 1000 l/min |
| Připojovací vnější závit | 1/4 palec |
| Druh produktu | Spojka |

Příslušenství

Rychlospojkas vnějším závitem Připojovací vnější závit 1/4
palec

080170 1/4