

HOLEX**LED kapesní svítilna s akumulátorem, Typ: 150****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG1363 150
GTIN	4067263138037
Třída artiklu	00N

Popis**Provedení:**

Robustní dobíjecí LED kapesní svítilna z eloxovaného hliníku. **2 světelné režimy** s přídatnou **funkcí Boost** nabízejí **vynikající výkon** pro jakékoliv využití. Jednoruční zaostřování umožňuje rychlou a jednoduchou regulaci světelného kužele.

- **Kontrola nabíjení a vybití pomocí barevné LED diody ve spínači.**
- **Dlouhá doba provozu s konstantním světelným výkonem.**
- **Nabíjecí USB-C zásuvka.**
- **Ochrana proti odkutálení.**
- **Hlava svítilny umožňuje zaostřování.**

Charakteristika:

Obsah 4 ks

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně nabíjecího USB-C kabelu a akumulátoru. S poutkem na ruku.

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory najdete pod č. 081365

Technický popis

Světelný proud Boost	700 lm
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Osvětlovací těleso	LED svítilna
Doba svícení	1,5 h
Ø hlavy	28 mm
Napětí akumulátorů	3,7 V
Ochranná třída IP	IP 54
Hmotnost	95 g
Celková délka	144 - 154 mm
Typ akumulátoru	Li-Ion
Světelný tok	400 lm
Doba svícení v režimu Boost	30 s
Počet obsažených akumulátorů	4
Světelný tok stupeň 2	140 lm
Funkce kapesní svítilny	Fokus
Hodnota CRI	>80
Kapacita akumulátoru	1,6 Ah
Vyměnitelný akumulátor	ano
Doba svícení stupeň 2	5 h
Druh produktu	Kapesni svitilna

Příslušenství

LED kapesní svítilna s akumulátorem Typ 150	081363 150
Náhradní akumulátor 16650	081365 16650