

HOLEX**Rychlospojka S vnitřním závitem, Vnitřní připojovací závit: 3/8palec****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG0171 3/8
GTIN	4067263138099
Třída artiklu	00N

Popis**Provedení:**

Rychlouzavírací spojky JR 7,2. Objemový průtok 1000 l/min (vzduch). Materiál mosaz (lesklá).
Provozní tlak: PN 35 barů / teplota: -20 °C až +100 °C.

Charakteristika:

Obsah 5 ks

Technický popis

Maximální provozní tlak	35 bar
Hodnota průtoku	1000 l/min
Vnitřní připojovací závit	3/8 palec
Druh produktu	Spojka

Příslušenství

Rychlospojkas vnitřním závitem Vnitřní přípojovací závit
3/8 palec

080171 3/8