

Garant**Bezpečnostní spojka vnější závit, Připojovací vnější závit: 1/4palec****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG0270 1/4
GTIN	4067263138143
Třída artiklu	00N

Popis**Provedení:**

Bezpečnostní spojka GARANT je vysoce výkonná spojka s maximální kapacitou průtoku z pozinkované oceli. Nová, vylepšená obsluha jednou rukou.
Průtok: 2250 l/min, maximální provozní tlak 16 bar. Odpovídá ISO standardu 4414 a EN 983.
Nejprve se odvzdušňuje a ve druhém kroku se odpojuje (bez prudkého rázu).

Charakteristika:

Obsah 5 ks

Upozornění:

Vhodné vsuvky pod č. 080290 – 080293.

Řada GARANT odpovídá eurostandardu 7,6 (jmenovitý Ø 7,6 mm, euro-profil) a je kompatibilní se všemi obvyklými systémy.

Technický popis

Hodnota průtoku	2250 l/min
Maximální provozní tlak	16 bar
Připojovací vnější závit	1/4 palec

Druh produktu

Spojka

PříslušenstvíBezpečnostní spojka s vnějším závitem
Připojovací vnější závit 1/4 palec

080270 1/4

Vsuvka s vnějším závitem
5dílná sada Připojovací vnější
závit 1/4 palec

080290 1/4