

**Garant****Bezpečnostní spojka vnější závit, Připojovací vnější závit: 3/8palec****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG0270 3/8
GTIN	4067263138150
Třída artiklu	00N

**Popis****Provedení:**

Bezpečnostní spojka GARANT je vysoce výkonná spojka s maximální kapacitou průtoku z pozinkované oceli. Nová, vylepšená obsluha jednou rukou.  
Průtok: 2250 l/min, maximální provozní tlak 16 bar. Odpovídá ISO standardu 4414 a EN 983.  
Nejprve se odvzdušňuje a ve druhém kroku se odpojuje (bez prudkého rázu).

**Charakteristika:**

Obsah 5 ks

**Upozornění:**

Vhodné vsuvky pod č. 080290 – 080293.

**Řada GARANT odpovídá eurostandardu 7,6 (jmenovitý Ø 7,6 mm, euro-profil) a je kompatibilní se všemi obvyklými systémy.**

**Technický popis**

Připojovací vnější závit	3/8 palec
Maximální provozní tlak	16 bar
Hodnota průtoku	2250 l/min

Druh produktu

Spojka

**Příslušenství**Bezpečnostní spojka s vnějším závitem  
Připojovací vnější závit 3/8 palec

080270 3/8

Vsuvka s vnějším závitem  
5dílná sada Připojovací vnější  
závit 3/8 palec

080290 3/8