

Garant

Bezpečnostní spojka hadicová přípojka, Vnitřní Ø přípojky hadice (jmenovitý rozměr): 8mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG0272 8
GTIN	4067263138204
Třída artiklu	00N

Popis**Provedení:**

Bezpečnostní spojka GARANT je vysoce výkonná spojka s maximální kapacitou průtoku z pozinkované oceli. Nová, vylepšená obsluha jednou rukou.
Průtok: 2250 l/min, maximální provozní tlak 16 bar. Odpovídá ISO standardu 4414 a EN 983.
Nejprve se odvzdušňuje a ve druhém kroku se odpojuje (bez prudkého rázu).

Charakteristika:

Obsah 5 ks

Upozornění:

Vhodné vsuvky pod č. 080290 – 080293.

Řada GARANT odpovídá eurostandardu 7,6 (jmenovitý Ø 7,6 mm, euro-profil) a je kompatibilní se všemi obvyklými systémy.

Technický popis

Maximální provozní tlak	16 bar
Vnitřní Ø přípojky hadice (jmenovitý rozměr)	8 mm

Hodnota průtoku	2250 l/min
Druh produktu	Spojka

Příslušenství

Bezpečnostní spojka s hadicovou přípojkouhadicová přípojka Připojení hadice vnitřní Ø hadice (jmenovitý rozměr) 8 mm	080272 8
Vsuvka s hadicovou přípojkou5dílná sada Připojení hadice vnitřní Ø hadice (jmenovitý rozměr) 8 mm	080292 8
Ocelová spojka se Stream-Line Připojení hadice vnitřní Ø hadice (jmenovitý rozměr) 8 mm	080293 8